

E-value€

Valor Maximizado - Costo Minimizado



Valor excepcional en todo momento

Diseño compacto del
contra-ángulo
Contra-ángulo avanzado 1:1



Rotación de 360°



Botón impermeable y
Anti-incrustante



Configuración de volumen



Pantalla Ambidiestra
Potente Capacidad



Batería de Litio de 1400mAh
Potente Capacidad



Valor Oculto, Rendimiento Extraordinario



Modo REC Ajustable

Los ángulos de rotación FWD y REV se pueden ajustar de forma independiente



Modo de ATC Ajustable

Velocidad, torque y ángulo ajustables; aporta un valor de funcionamiento más seguro, preciso y excelente para los pacientes



Calibración de Torque

Salida de torque precisa.



10 modos de Memoria Incorporados

Los modos definidos se pueden cambiar para adaptarse a las distintas etapas del tratamiento



Sistema de limas Incorporado

Cambio rápido entre sistemas de limas comunes, sin memorizar la configuración de torque/velocidad



Modos de trabajo:

- _Fwd – Rotación hacia adelante
- _Rev – Rotación Inversa
- _REC – Modo Reciprocante: Valores ajustables independientes
Fwd Angulo: 30° ~ 370°
Rev Angulo: 30°~370°

*La suma de los ángulos de rotación Fwd y Rev debe exceder los 120°

- _ATC – Modo de Control de Torque Adaptativo: Velocidad, Torque, y Angulo ajustable
Facilita el ajuste de velocidad, torque y ángulo

Ángulo	Torque	Velocidad
30°/150°	1.0N.cm	120 rpm

Una vez que se alcanza el límite de torque preestablecido, el motor se moverá recíprocamente según el ángulo preconfigurado, para proteger de la ampliación del conducto radicular.



Especificaciones:

Rango de Velocidad de Rotación	120-1000 rpm
Rango de Torque	0.5-5.0 N.cm
Programas de Memoria	10 (M1 to M10)
Capacidad de Batería	1400mAh